

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940907 800
GTIN	4062406071363
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Výška	800 mm
Šírka v G	80
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom

Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	87 kg
Šírka	2000 mm
Úžitková výška	645 mm
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 750/800	940515 750/800
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40