

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940907 900
GTIN	4062406071370
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Úžitková výška	745 mm
Šírka	2000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm

Hmotnosť	92 kg
Výška	900 mm
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	80
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 900	940515 900
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40