

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940905 900
GTIN	4062406071301
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka v G	80
Šírka	2000 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	92 kg
Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Úžitková výška	745 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	900 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 900	940515 900
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40