

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940905 800
GTIN	4062406071295
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	800 mm
Úžitková výška	645 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Šírka	2000 mm
Polohovanie rukoväti	hore

Hmotnosť	87 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
ComfortClose	nie
Šírka v G	80
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 750/800	940515 750/800