

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorová základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 941003 2000   |
| GTIN             | 4062406071455 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|           |    |
|-----------|----|
| Šírka v G | 30 |
|-----------|----|

|  |  |
|--|--|
| Hmotnosť   | 128 kg   |
| Úžitková výška   | 1845 mm  |
| Polohovanie rukoväti   | stred  |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg   |
| Šírka  | 750 mm   |
| Výška  | 2000 mm  |
| Počet políc  | 4  |
| ComfortClose   | nie  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný                            | áno  |
| Hĺbka v G  | 28   |
| Hĺbka  | 700 mm   |
| Hrúbka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri   | 1000 kg  |
| Uhol otvárania dvier   | 250 Stupeň   |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm  |
| Cylindrický zámok  | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia  | Základná skriňa  |
| Druh produktu  | Veľkopriestorová skriňa  |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125 | 942570 125  |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300 | 942570 300  |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 2000                 | 940510 2000 |

|  |             |
|--|-------------|
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F   | 940559 F    |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100 | 942570 100  |
| Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30  | 942530 30   |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75  | 942570 75   |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150 | 942570 150  |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200 | 942570 200  |
| Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30  | 942550 30   |
| Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000                                | 940501 2000 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11  | 914226 GP11 |