

Garant GRIDLINE

Veľkopriestorová základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941021 1000
GTIN	4062406071486
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	28
-----------	----

Šírka v G	40
Hmotnosť	81 kg
Výška	1000 mm
Počet políc	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka	1000 mm
ComfortClose	nie
Úžitková výška	845 mm
Hĺbka	700 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942573 200
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940511 1000/1250

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250

Posuvná rukoväť Typ 1

958490 1

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Kridlové dvere pre výšku skrine 900/1000

940501 900/1000

Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942550 40

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s kridlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125

942573 125

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s kridlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150

942573 150

Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942530 40

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s kridlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300

942573 300

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s kridlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100

942573 100

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28

958480 28

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s kridlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75

942573 75