

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 941075 1000 |
| GTIN | 4062406071646 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 28 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|--|--------|
| Hĺbka v G | 28 |
| Polohovanie rukoväti | dole |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg |

| | |
|---|--|
| Výška | 1000 mm |
| Šírka | 2000 mm |
| Šírka v G | 80 |
| Počet políc | 2 |
| Úžitková výška | 863 mm |
| Hĺbka | 700 mm |
| Hmotnosť | 160 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| ComfortClose | nie |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Horná skrinka |
| Druh produktu | Veľkopriestorová skriňa |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Polica s nosníkmi 100 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40 | 942530 40 |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 200 | 942583 200 |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 125 | 942583 125 |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 300 | 942583 300 |
| Šikmá polica preeForm Pre šírku skríň / oddielov v G 40 | 942550 40 |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 100 | 942583 100 |

| | |
|--|------------------|
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150 | 942583 150 |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250 | 940515 1000/1250 |
| Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75 | 942583 75 |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F | 940559 F |
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |