

Garant GRIDLINE

Velkozátžová skriňa s Krídlové dvierka s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942303 1000
GTIN	4062406071783
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	76 kg

ComfortClose	nie
Počet políc	2
Hĺbka v G	28
Výška	1000 mm
Šírka v G	30
Úžitková výška	845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	750 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozaťažová skriňa

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28	958480 28
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové
dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250

940510 1000/1250

Velkozátazová polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

942610 30