

Garant GRIDLINE

**Velkozátěžová skříň s Celoplechové krídlové dvířka, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942301 1000
GTIN	4062406071769
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

**Zosilnené bočné steny** na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	76 kg

Počet políc	2
Výška	1000 mm
Šírka	750 mm
Šírka v G	30
Úžitková výška	845 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Hĺbka v G	28
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Hĺbka	700 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozaťažová skriňa

## Príslušenstvo

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28	958480 28
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Křídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000

Velkozátazová polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

942610 30