

HOLEX**Inštalátorske kliešte s práškovým nástrekom, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706101 300
GTIN	4062406069643
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte práškované červenou farbou, leštené čeluste a kĺb.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	48 mm
Celková dĺžka	300 mm
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte