

HOLEX**Inštalátorske kliešte s plastovým povrchom, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706151 300
GTIN	4062406069667
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte čierne atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Rozpätie pre šesťhran	48 mm
Celková dĺžka	300 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte