

**Nastavitelný klúč s krytom rukoväti, Celková dĺžka: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813961 100
GTIN	4062406069674
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s dvojitou stopkou z profilu T. Poloha rozovretia 22°. Zápustkovo kované a kalené. So **stupnicou** na čelusti.

S protišmykovým plášťom rukoväte.

Pochrómovaný nastaviteľný klúč.

Technický opis

maximálny rozmer cez steny	13 mm
Celková dĺžka	4 palec
Celková dĺžka	100 mm
Poloha rozovretia	22 Stupeň
bez iskier	nie
Stupnica	áno
Plášť rukoväti	áno
Druh produktu	Nastavitelný klúč