

**Garant****INFO Point s 24 palca monitorom, Typ: S/DE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Trieda položky	9GS

**Popis****Prevedenie:**

GARANT INFO Point je moderná počítačová pracovná stanica na zobrazovanie a spracovanie digitálnych informácií, na záznam dát a ako spätná stanica s pripojeným snímačom čiarových kódov (nie je súčasťou dodávky).

Pre INFO Point disponuje robustným korpusom z ocelového plechu. Na prednej strane sa nachádza v ergonomickej výške sklopiteľná policca na uloženie klávesnice a počítačovej myši. Pod policou môžu byť v korpuse za uzamykateľnými dverami umiestnené počítače alebo zariadenia Linux zákazníkov. Policca a dvere sa môžu zablokovať použitím DOM kolíkových cylindrických zámkov. Pre potrebné vetranie zariadení nachádzajúcich sa v korpuse sa postará mriežka perforovanej steny umiestnený na zadnej strane s otvorom  $9 \times 9$  mm v 37 mm rastri. Zároveň slúži za uchytenie háčikov a držiakov Easyfix.

So vstavaným 24-palcovým monitorom.

**Osadenie:**

Pocet políc v skrini na počítač: 1

**Povrchová úprava farby:**

Telo vo farbe antracitová RAL 7016 s práškovým nástrekom.

**Technický opis**

Skriňa na počítač Úžitková výška	740 mm
Podnos Hĺbka	300 mm
Skriňa na počítač Úžitková hĺbka	190 mm
Výška	1440 mm
Hmotnosť	63 kg
Skriňa na počítač Úžitková šírka	540 mm
Podnos Pracovná výška	930 mm
Hĺbka ložnej plochy	550 mm
Šírka ložnej plochy	616 mm
Podnos Šírka	600 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Podnos zatvorený Hĺbka	150 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	INFO Point