

Garant GRIDLINE

Velkozátěžová skříň s Celoplechové křídlové dvířka, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942321 2000
GTIN	4062406072490
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka v G	40
Polohovanie rukoväti	hore

Výška	2000 mm
Hmotnosť	153 kg
Šírka	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	28
Počet políc	5
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	1845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozaťažová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000	940511 2000
Veľkozaťažová polica Pre šírku skrín / oddielov v G 40	942610 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Křídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000