

Garant GRIDLINE

Velkozátěžová skříň s Křídlové dvířka s průzorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942323 2000
GTIN	4062406072513
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Polohovanie rukoväti	hore

Hĺbka v G	28
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Úžitková výška	1845 mm
Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	153 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	40
Počet políc	5
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozaťažová skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Veľkozaťažová polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942610 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000	940511 2000
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000