

Garant GRIDLINE

Velkozátěžová skříň s Celoplechové krídlové dvířka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942321 1000
GTIN	4062406072483
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka	700 mm

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	200 kg
Výška	1000 mm
Šírka v G	40
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	80 kg
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	845 mm
Počet políc	2
Hĺbka v G	28
Šírka	1000 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozátážová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Veľkozátážová polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942610 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine skřídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
	958480 28

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné
pre hĺbku plášťa v G 28

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Kridlové dvere
pre výšku skrine 900/1000

940501 900/1000