

Garant**Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949012 3
GTIN	4062406073060
Trieda položky	91G

Popis**Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Vnútorne vybavenie vždy s 1 policou (nosnosť 40 kg).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1850 mm
Norma	DIN 4547
Menovka	áno
pre visiaci zámok	áno
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
Počet šatníkových tyčí	1
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
Vetracia štrbina Dvere	nie
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	370 mm
Šikmá strecha	nie
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
vhodné pre integrálnu helmu	áno
Šírka	1200 mm
Hĺbka	520 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1188 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Možné špeciálne lakovanie	áno
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Hmotnosť	102 kg
Počet pevných políc	1
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Počet oddielov	3
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

Clona podstavca vpredu Typ 1200	958737 1200
Presná valcová zámka s zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45	085814 45
Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky Ø puzdra 45	085816 45
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
Uzáver na otočnú zástrčku Typ R	914190 R
Clona podstavca postranná Typ 520	958738 520
Presná valcová zámka s zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45	085812 45