

**Garant****Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 949012 2      |
| GTIN             | 4062406073053 |
| Trieda položky   | 91G           |

**Popis****Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Vnútorne vybavenie vždy s 1 policou (nosnosť 40 kg).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| na oddiel Úžitková hĺbka              | 472 mm  |
| Počet oddielov                        | 2   |
| Počet pevných políc                   | 1   |
| Hmotnosť                              | 68 kg   |
| Hĺbka                                 | 520 mm  |
| na oddiel Úžitková šírka              | 342 mm  |
| Vetracia štrbina Zadná stena          | áno   |
| pre visací zámok s Ø oblúka do        | 6 mm  |
| pre visiaci zámok                     | áno   |
| Podstavec Prevedenie                  | hliníkové nožicky   |
| Zámok Prevedenie                      | Uzáver na otocnú zástrčku   |
| Šírka                                 | 800 mm  |
| Výška                                 | 1850 mm   |
| Možné špeciálne lakovanie             | áno   |
| Predné strany skriniek                | Celoplechové krídlové dvierka                                     |
| Počet šatníkových tyčí                | 1   |
| Šikmá strecha                         | nie   |
| na šatníkový oddiel Úžitková výška    | 1188 mm   |
| Vetracia štrbina Dvere                | nie   |
| Menovka                               | áno   |
| na odkladanie klobúkov Úžitková výška | 370 mm  |
| Norma                                 | DIN 4547  |
| vhodné pre integrálnu helmu           | áno   |
| Hrúbka materiálu                      | 0,9 mm  |
| Uhol otvárania dvier                  | 225 Stupeň  |
| Voľba farieb                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                         | Šatníková skriňa  |

**Príslušenstvo**

|  |            |
|--|------------|
| Clona podstavca postranná Typ 520  | 958738 520 |
| Uzáver na otočnú zástrčku Typ R  | 914190 R   |
| Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky Ø puzdra 45                       | 085816 45  |
| Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45   | 085814 45  |
| Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45 | 085812 45  |
| Clona podstavca vpredu Typ 800   | 958737 800 |
| Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40     | 085875 40  |