

Garant**Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949015 4
GTIN	4062406073091
Trieda položky	91G

Popis**Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
------------------------	-------------------------------

Možné špeciálne lakovanie	áno
Norma	DIN 4547
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
Hmotnosť	68 kg
vhodné pre integrálnu helmu	áno
Počet oddielov	4
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Šikmá strecha	nie
Vetracia štrbina Dvere	nie
Menovka	áno
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
Hĺbka	520 mm
Šírka	800 mm
Počet šatníkových tyčí	1
na oddiel Úžitková výška	780 mm
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Výška	1850 mm
pre visiaci zámok	áno
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

085814 45

Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45

Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45

085812 45

Presná valcová zámka s vysokým strmeňoms rôznym zamykaním Ø puzdra 40

085875 40

Clona podstavca postranná Typ 520

958738 520

Clona podstavca vpredu Typ 800

958737 800

Presná valcová zámkabez zásuvnej vložky Ø puzdra 45

085816 45

Uzáver na otočnú zástrčku Typ R

914190 R