

Garant**Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949015 6
GTIN	4062406073107
Trieda položky	91G

Popis**Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Menovka	áno
---------	-----

Hmotnosť	102 kg
Norma	DIN 4547
Možné špeciálne lakovanie	áno
Počet oddielov	6
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Hĺbka	520 mm
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Vetracia štrbina Dvere	nie
Výška	1850 mm
Šírka	1200 mm
na oddiel Úžitková výška	780 mm
pre visiaci zámok	áno
vhodné pre integrálnu helmu	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet šatníkových tyčí	1
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Šikmá strecha	nie
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatníková skriňa

Príslušenstvo

085812 45

Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45

Uzáver na otočnú zástrčku Typ R

914190 R

Presná valcová zámkabez zásuvnej vložky Ø puzdra 45

085816 45

Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45

085814 45

Clona podstavca postranná Typ 520

958738 520

Clona podstavca vpredu Typ 1200

958737 1200

Presná valcová zámka s vysokým strmeňoms rôznym zamykaním Ø puzdra 40

085875 40