

**Garant****Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949018 8
GTIN	4062406073138
Trieda položky	91G

**Popis****Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Norma	DIN 4547
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm

Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
Výška	1850 mm
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Šírka	800 mm
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
Zámok Prevedenie	Uzáver na otočnú zástrčku
Menovka	áno
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
na oddiel Úžitková výška	370 mm
Hĺbka	520 mm
Šikmá strecha	nie
Počet oddielov	8
Hmotnosť	76 kg
pre visiaci zámok	áno
Možné špeciálne lakovanie	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s priehradkami

## Príslušenstvo

Uzáver na otočnú zástrčku Typ R	914190 R
Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45	085814 45
Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45	085812 45
	085875 40

Presná valcová zámka s vysokým strmeňoms rôznym zamykaním Ø puzdra 40

Clona podstavca vpredu Typ 800

958737 800

Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky Ø puzdra 45

085816 45

Clona podstavca postranná Typ 520

958738 520