

**Garant****Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949018 12
GTIN	4062406073145
Trieda položky	91G

**Popis****Prevedenie:**

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hmotnosť	114 kg
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm

Možné špeciálne lakovanie	áno
na oddiel Úžitková hĺbka	472 mm
Vetracia štrbina Zadná stena	áno
na oddiel Úžitková šírka	342 mm
Výška	1850 mm
pre visiaci zámok	áno
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Počet oddielov	12
Hĺbka	520 mm
Podstavec Prevedenie	hliníkové nožicky
na oddiel Úžitková výška	370 mm
Šírka	1200 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Menovka	áno
Norma	DIN 4547
Šikmá strecha	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s priehradkami

## Príslušenstvo

Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45	085812 45
Clona podstavca vpredu Typ 1200	958737 1200
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
	085814 45

Presná valcová zámkaso zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45

Uzáver na otočnú zástrčku Typ R	914190 R
Clona podstavca postranná Typ 520	958738 520
Presná valcová zámkabez zásuvnej vložky Ø puzdra 45	085816 45