

**Garant****Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949051 2
GTIN	4062406073176
Trieda položky	91G

**Popis****Prevedenie:**

Dvere s nárazníkovým dorazom. Korpus má **šikmú strechu**, plastový klzák v skupine základne, ako aj **odoberateľná clona podstavca** na prednej strane. Polica s 2 háčikmi na šaty v 1 oddieli. Mimoriadna konštrukcia umožňuje aj napriek šírke oddielu 300 mm upnutie celotvárových prilieb (zapísané vlastnícke práva).

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

- **Skrine sa dodávajú kompletne zmontované.**
- **Visacie zámky pre otočný zámok pozri v katalógu vo zväzku 2 Ručné a meracie nástroje č. 085822 – 085890, ako aj visací zámok DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 veľ. 45.**
- **Vhodné pre zamykacie zariadenia.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

## Technický opis

Výška vzadu	2000 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	420 - 480 mm
pre visiaci zámok	áno
na odkladanie klobúkov Úžitková hĺbka	250 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1240 mm
na šatníkový oddiel Úžitková šírka	240 mm
Polica Hĺbka	250 mm
na odkladanie klobúkov (integrálna helma) Úžitková šírka	240 - 280 mm
Šikmá strecha	áno
Hmotnosť	49,8 kg
Vetracia štrbina Zadná stena	nie
Menovka	áno
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
Výška vpredu	1850 mm
Šírka	600 mm
Polica Šírka	295 mm
Norma	DIN 4547
na šatníkový oddiel Úžitková hĺbka	475 mm
Podstavec Prevedenie	podstavec s clonou podstavca
Vetracia štrbina Dvere	nie
Clona podstavca odoberateľná	áno
Počet oddielov	2
Počet šatníkových tyčí	1
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Možné špeciálne lakovanie	áno
Hĺbka	500 mm

Počet políc pevne zapustené	1
vhodné pre integrálnu helmu	áno
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatníková skriňa

## Príslušenstvo

Uzáver na otočnú zástrčku Typ R	914190 R
Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45	085812 45
Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky Ø puzdra 45	085816 45
Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45	085814 45
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40