

**Garant****Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949051 3
GTIN	4062406073183
Trieda položky	91G

**Popis****Prevedenie:**

Dvere s nárazníkovým dorazom. Korpus má **šikmú strechu**, plastový klzák v skupine základne, ako aj **odoberateľná clona podstavca** na prednej strane. Polica s 2 háčikmi na šaty v 1 oddieli. Mimoriadna konštrukcia umožňuje aj napriek šírke oddielu 300 mm upnutie celotvárových prilieb (zapísané vlastnícke práva).

S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

- **Skrine sa dodávajú kompletne zmontované.**
- **Visacie zámky pre otočný zámok pozri v katalógu vo zväzku 2 Ručné a meracie nástroje č. 085822 – 085890, ako aj visací zámok DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 veľ. 45.**
- **Vhodné pre zamykacie zariadenia.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

## Technický opis

na šatníkový oddiel Úžitková výška	1240 mm
na odkladanie klobúkov (integrálna helma) Úžitková šírka	240 - 280 mm
Clona podstavca odoberateľná	áno
Výška vpredu	1850 mm
Počet políc pevne zapustené	1
Zámok Prevedenie	Uzáver na otocnú zástrčku
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Vetracia štrbina Zadná stena	nie
na šatníkový oddiel Úžitková šírka	240 mm
Hĺbka	500 mm
Počet oddielov	3
Vetracia štrbina Dvere	nie
Šírka	900 mm
Podstavec Prevedenie	podstavec s clonou podstavca
Výška vzadu	2000 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	420 - 480 mm
Možné špeciálne lakovanie	áno
Polica Šírka	295 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková hĺbka	250 mm
Norma	DIN 4547
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
vhodné pre integrálnu helmu	áno
na šatníkový oddiel Úžitková hĺbka	475 mm
Menovka	áno
Hmotnosť	69,3 kg
Polica Hĺbka	250 mm
Počet šatníkových tyčí	1

Šikmá strecha	áno
pre visiaci zámok	áno
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Šatníková skriňa

## Príslušenstvo

Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky Ø puzdra 45	085816 45
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, so zhodným zamykaním Ø puzdra 45	085812 45
Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním Ø puzdra 45	085814 45
Uzáver na otočnú zástrčku Typ R	914190 R