

Garant**Regálová skriňa s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944003 1000
GTIN	4062406073381
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti

Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Pocet skladovacích skrín: 12 × Č. 963321 Vel. SB6; 12 × Č. 963321 Vel. SB5; 12 × Č. 963321 Vel. SB4

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.**
- **Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	845 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	80 kg
Hmotnosť	47 kg
Šírka	750 mm
Výška	1000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	4
Hĺbka	275 mm
Hĺbka v G	11
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Stupňovitá polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944065 30
Polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944061 30