

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150389 v kazete 90°, AlTiCN, Počet záhlbníků: 6**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150391 6
GTIN	4062406073367
Třída položky	11M

Popis

Prevedenie:Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete.**

Praktické pre montáž a dielňu.

Použitie:Presný záhlbník na výrobu **presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.****Obsah:**1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19

Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	AlTiCN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	53	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	40	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	18	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	13	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	13	S
GG(G)	podmienene vhodný	30	K
CuZn	podmienene vhodný	42	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

150389 15

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 15

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 10

150389 10

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 19

150389 19

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 6

150389 6

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 11,5

150389 11,5

Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením90°
Vonkajšie Ø Dc 8

150389 8