


Garant**Regálová skriňa s krídlovými dverami s priezorom, Výška: 1000mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	944005 1000
GTIN	4062406073398
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastrí 25 mm.

Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.

Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti

Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Pocet skladovacích skrin: 12 × Č. 963321 Vel. SB6; 12 × Č. 963321 Vel. SB5; 12 × Č. 963321 Vel. SB4

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.**
- **Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Výška	1000 mm
Počet políc	4
Šírka	750 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	80 kg
Hmotnosť	47 kg
Hĺbka	275 mm
Úžitková výška	845 mm
Hĺbka v G	11
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Stupňovitá polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944065 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica do regálových skriň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944061 30