

**Garant****Zásobníková skriňa s krídlovými dverami s priezorom, Počet priehľadných boxov: 97****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944113 97
GTIN	4062406073473
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená zásobníková skrinka 30 × 11 G.

**Priehľadné boxy** z transparentného **ABS plastu** na skladovanie bez prachu. Výber uloženého tovaru naklonením priehľadného boxu. Na účely montáže sa dajú boxy vybrať a uložiť na seba. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s **cylindrickou zámkou**.

**Osadenie:**

Pocet priehľadných boxov (Š×H×V): 36 ks 50×42×46 mm; 36 ks 80×63×70 mm; 25 ks 100×97×108 mm

**Rozsah balenia:**

Skrinka s priehľadnými boxmi.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hmotnosť	70,5 kg
Výška	2000 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka	275 mm
Hĺbka v G	11
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníková skriňa

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------