


Garant GRIDLINE

Systémová regálová skriňa s krídlovými celoplechovými dverami osadená skladovými boxami, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944221 2000
GTIN	4062406073503
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená regálová skrinka 40 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Sú uzamykatelné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Celoplechové krídlové dvere prídržnými tabuľami na upevnenie priehľadných úložných boxov, háčikov a držiakov Easyfix. Osadené policami a priehľadnými úložnými boxmi.

6 kusov políc s **nosnosťou 65 kg**.

3 kusy políc s **nosnosťou 100 kg**.

Osadenie:

Pocet skladovacích skrin: 36 × Č. 963321 Veľ. SB6; 51 × Č. 963321 Veľ. SB5; 18 × Č. 963321 Veľ. SB4; 16 × Č. 963321 Veľ. SB3Z

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Nosnosť 1 dverí: 8 kg.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	1845 mm
Hmotnosť	151 kg
Výška	2000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	9
Hĺbka	500 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11