

Garant GRIDLINE

Skriňa na nabíjanie akumulátorov Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000/DEmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka na nabíjanie akumulátorov 40 × 20 G s **poistkovou skriňou a ventilátorom**. Ventilátor so vzduchovým filtrom v pretlakovej prevádzke (50 m³/hod.). Vzduch uniká cez vetracie štrbiny na boku dvier. Police na nabíjanie akumulátorov vždy s dvomi 6-násobnými zásuvkami, 230 V, s vypínačom.

Rozsah balenia:

Skrinka s 2 dierovanými policami na nabíjanie akumulátorov. Pripojovacia zástrčka 16 A/400 V 5-pólová s prírodným káblom dlhým 3 m a **protokolom merania**. 4 × 6-násobná zásuvková lišta.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Nemecká verzia zásuvky.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1000 mm
Hmotnosť	88 kg

Úžitková výška	845 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	1000 mm
Počet slotov	24
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	400 V
Typ zástrčky Vstup	F
Počet zásuviek Typ F	24
Zásuvka Typ	F
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa na nabíjanie akumulátorov

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------