

Garant GRIDLINE

Počítačový terminál s klapkou na tlačiareň, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948112 DE
GTIN	4062406073725
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Kryt monitora s ventilátorom pre rúrkové monitory do 19 palcov. Krídlové dvere s polykarbonátovým sklom, uzamykateľné.

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy. 3-násobne nastaviteľná v rastri 60 mm (1058/1118/1178 mm), zatvárateľná, s podložkou pod ruky z bambusu a s odľahčením v ťahu.

Skriňa na počítač s ventilátorom a 1 výškovo nastaviteľnou pozinkovanou policou a káblovými priechodkami na čisté uloženie káblov. Všetky zámky sú s rovnakým zamykaním.

Funkcia:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Rozsah balenia:

Pevne zabudovaná **elektrická inštalácia** zahrna zásuvkovú lištu (6-násobná, 250 V/16 A s vypínačom ZAP/VYP), pripojovací kábel 1,2 m.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a čelo zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016,

prášková povrchová úprava.**Upozornenie:**

Počítačové pracovisko je kompatibilné so skrinkami GridLine s hĺbkou 20 G, č. 940001 – 940217, 940801 – 940907a môže sa s nimi podľa potreby kombinovať.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

maximálna uhlopriečka obrazovky	19 palec
Skriňa na počítač Úžitková výška	845 mm
Hĺbka	500 mm
Skriňa na počítač Úžitková šírka	700 mm
Šírka v G	30
Hmotnosť	77 kg
Skriňa na monitor Úžitková výška	570 mm
Rozmer Klapka spúšte	236×290 mm
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka	458 mm
Výška	2000 mm
Šírka	750 mm
Skriňa na počítač Úžitková hĺbka	470 mm
Priezor Šírka	552 mm
Skriňa na monitor Úžitková šírka	690 mm
Priezor Výška	532 mm
Hĺbka v G	20
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu

Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky

914221

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11