

Garant GRIDLINE

**Počítačová pracovná stanica pojazdný, Typ: DE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948141 DE
GTIN	4062406073961
Trieda položky	9GS

**Popis****Prevedenie:**

**Zásuvka na klávesnicu** zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom  $\square 9 \times 9$  mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača** s **ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami  $\varnothing 125$  mm a posuvnými rukoväťami.

**Funkcia:**

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

**Rozsah balenia:**

Pevne zabudovaná **elektrická inštalácia** zahrna zásuvkovú lištu (6-násobná, 250 V/16 A s vypínačom ZAP/VYP), pripojovací kábel 1,2 m.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Technický opis**

Šírka v G	30
Šírka	750 mm
Výška	1170 mm
Hmotnosť	69 kg
Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Podstavec Úžitková šírka	700 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------