

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica pojazdný, Typ: CH**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948141 CH
GTIN	4062406073978
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača s ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami $\varnothing 125$ mm a posuvnými rukoväťami.

Funkcia:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka	750 mm

Hĺbka	500 mm
Výška	1170 mm
Šírka v G	30
Hmotnosť	69 kg
Podstavec Úžitková šírka	700 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	J
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------