

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, Typ: GB**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948122 GB
GTIN	4062406073886
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

TFT skriňa na monitor pre ploché obrazovky s pevným úložným priestorom na káble. Skriňa na počítač s ventilátorom v kryte telesa a nastaviteľnou policou. Uzamykateľná zásuvka na klávesnicu s bambusovou opierkou na dlane, výškovo nastaviteľná v 3 krokoch v rastri 60 mm. Zásuvka na klávesnicu sa uzamkne v koncovej polohe. Odkladacia doska z bambusu.

Funkcia:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	750 mm
Hmotnosť	82 kg
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka	230 mm
Hĺbka v G	20

Hĺbka	500 mm
Skriňa na monitor Úžitková výška	460 mm
Rozmer Klapka spúšte	236×290 mm
Šírka v G	30
Výška	1740 mm
Skriňa na monitor Úžitková šírka	690 mm
Podstavec Úžitková šírka	700 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	G
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky	914221