

Garant GRIDLINE

**Počítačová pracovná stanica, Typ: DE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948131 DE
GTIN	4062406073909
Trieda položky	9GS

**Popis****Prevedenie:**

**Zásuvka na klávesnicu** zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom  $\square 9 \times 9$  mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača** s **ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

**Funkcia:**

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

**Rozsah balenia:**

Pevne zabudovaná **elektrická inštalácia** zahrna zásuvkovú lištu (6-násobná, 250 V/16 A s vypínačom ZAP/VYP), pripojovací kábel 1,2 m.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	750 mm
Šírka v G	30
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	69 kg
Výška	1020 mm
Hĺbka	500 mm
Podstavec Úžitková šírka	700 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11