

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, pojazdné, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948142 DE
GTIN	4062406074081
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača s ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami $\varnothing 125$ mm a posuvnými rukoväťami.

Funkcia:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Rozsah balenia:

Pevne zabudovaná **elektrická inštalácia** zahrna zásuvkovú lištu (6-násobná, 250 V/16 A s vypínačom ZAP/VYP), pripojovací kábel 1,2 m.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Rozmer Klapka spúšte	236×290 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Výška	1170 mm
Hmotnosť	69 kg
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Podstavec Úžitková šírka	700 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 41
Typ zástrčky Vstup	F
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11