

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica pojazdný, Typ: DK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 948141 DK |
| GTIN | 4062406074012 |
| Trieda položky | 9GS |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača s ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami $\varnothing 125$ mm a posuvnými rukoväťami.

Funkcia:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

| | |
|-----------|--------|
| Šírka | 750 mm |
| Šírka v G | 30 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Výška | 1170 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Hmotnosť | 69 kg |
| Hĺbka | 500 mm |
| Podstavec Úžitková výška | 645 mm |
| Podstavec Úžitková šírka | 700 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 41 |
| Menovité napätie | 250 V |
| Typ zástrčky Vstup | K |
| Spínač zapnutia/vypnutia | áno |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|