

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica pojazdný, Typ: FR**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948211 FR
GTIN	4062406074241
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Počítačová skrinka so samostatne uzamykateľnými dvojkřídlými dverami s polykarbonátovým sklom alebo s príklopom tlačiarne. Vybavená priečkou vo vežovom priestore s pozinkovanou policou, výsuvnou policou (nosnosť 45 kg) s odľahčením ťahu. Zásuvka na klávesnicu so zapustenou a odnímateľnou odkladacou plochou, bambusovou opierkou na dlane a odľahčením. Všetky zámky majú rovnaký kľúč. Káblová priechodka na zadnej strane krytu. Odkladacia doska z bambusu.

S pojazdnou jednotkou a 2 konzolovými a 2 elektricky vodivými otočnými/zastavovacími kolieskami Ø 125 mm a posuvnými rukoväťami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvka na klávesnicu v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere, čelo zásuvky a výsuvná polica v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hĺbka v G	28
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	97 kg

Výška	1170 mm
Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Podstavec Úžitková šírka vpravo	223 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Podstavec Úžitková šírka vľavo	700 mm
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	E
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------