

Garant GRIDLINE

Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, Typ: CH**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948202 CH
GTIN	4062406074289
Trieda položky	9GS

Popis**Prevedenie:**

Počítačová skrinka so samostatne uzamykateľnými dvojkřídlými dverami s polykarbonátovým sklom alebo s príklopom tlačiarne. Vybavená priečkou vo vežovom priestore s pozinkovanou policou, výsuvnou policou (nosnosť 45 kg) s odľahčením ťahu. Zásuvka na klávesnicu so zapustenou a odnímateľnou odkladacou plochou, bambusovou opierkou na dlane a odľahčením. Všetky zámky majú rovnaký kľúč. Káblová priechodka na zadnej strane krytu. Odkladacia doska z bambusu.

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvka na klávesnicu v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere, čelo zásuvky a výsuvná polica v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	97 kg
Rozmer Klapka spúšťa	346×290 mm

Šírka v G	40
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	28
Výška	1020 mm
Podstavec Úžitková šírka vpravo	223 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Podstavec Úžitková šírka vľavo	700 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	J
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------