

Garant GRIDLINE

**Počítačová pracovná stanica, Typ: CH****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	948251 CH
GTIN	4062406074401
Trieda položky	9GS

**Popis****Prevedenie:**

Počítačová skrinka so samostatne uzamykateľnými dvojkřídlovými dverami s polykarbonátovým sklom alebo s príklopom tlačiarne. Vybavená priečkou vo vežovom priestore s pozinkovanou policou, výsuvnou policou (nosnosť 45 kg) s odľahčením ťahu. Zásuvka na klávesnicu so zapustenou a odnímateľnou odkladacou plochou, bambusovou opierkou na dlane a odľahčením. Všetky zámky majú rovnaký kľúč. Káblová priechodka na zadnej strane krytu. Odkladacia doska z bambusu.

S priestorovo úsporným krytom monitora TFT pre ploché obrazovky, zatvárateľný, s úložným priestorom na kábel. Samostatné plynule nastaviteľné zdvíhacie dvere s polykarbonátovým sklom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a zásuvka na klávesnicu v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere, čelo zásuvky a výsuvná polica v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1620 mm
-------	---------

Šírka	1000 mm
Skriňa na monitor Úžitková výška	460 mm
Skriňa na monitor Úžitková šírka	690 mm
Šírka v G	40
Hmotnosť	120 kg
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka	230 mm
Hĺbka v G	28
Hĺbka	700 mm
Podstavec Úžitková šírka vľavo	700 mm
Podstavec Úžitková šírka vpravo	223 mm
Podstavec Úžitková výška	645 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	J
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačová pracovná stanica

## Príslušenstvo

Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky	914221
--	--------