

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 25/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	25 mm
Montážny závit M	M12
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	42 mm
Uhol rampy α_{max}	1,51 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	4
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy a _p	0,3 mm
Séria	Power Q
Celková dĺžka L _{celk}	36 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Ø D ₃	17 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia frēza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 1	219799 1