

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: SET07****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Rozsah balenia:

V plastovom boxe.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	18 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
Výška upínania L_2	9 mm

Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč