

**Garant****NC navrtávak HSS-E 90° N, bez povlaku, Ø DC h6: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	112000 5
GTIN	4045197001047
Trieda položky	11A

**Popis****Prevedenie:****≥ Ø 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.**

Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou – vďaka tomu ľahké navrtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

**Upozornenie:**

Použite otáčky pre skutočný Ø vrtania (nie všeobecne pre vonkajší Ø vrtania).

**Technický opis**

Tolerancia stopky	h6
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	15 mm
Menovité -Ø $D_c$	5 mm
Posuv $f$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/ot,
Ø stopky $D_s$	5 mm
Celková dĺžka $L$	60 mm
Stopka	DIN 1835 B s h6
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma
Typ	N

Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol špičky	90 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		