


 KOMET**Otočná rezná doštička P25M, P25M, Označenie: 14-6603****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Trieda položky	24T

Popis**Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky. Na účely voľného priechodu pri brúsení je vybavená aj s dodatočným zošíkmením. Voľný uhol 15°.

Vhodné pre:

Záhlbník č. 216600, 216620.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 EN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	P25M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
mokrú maximum	vhodný		