

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Označenie: 32-050****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Trieda položky	24T

Popis**Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky.

Vhodné pre:

Záhlbník č. 216600, 216620.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHT 160408 EN
Typ	BK8425
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	250	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	150	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		