

**Otočná rezná doštička P25M, P25M, Označenie: 14-660****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Trieda položky	24T

**Popis****Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky.

**Vhodné pre:**

Záhlbník č. 216600, 216620.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 EN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	P25M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	M
mokrú maximum	vhodný		