

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, K10, Označenie: 14-6603****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216740 14-6603
GTIN	4047109062160
Trieda položky	24T

Popis**Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky. Na účely voľného priechodu pri brúsení je vybavená aj s dodatočným zošíkmením. Voľný uhol 15°.

Vhodné pre:

Záhlbník č. 216600, 216620.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 EN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	K10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	150	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		