

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, K10, Označenie: 26-660****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Trieda položky	24T

**Popis****Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky.

**Vhodné pre:**

Záhlbník č. 216600, 216620.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 140305 EN
Uhlový Polomer	0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	K10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

GG(G)	vhodný	150	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		