

Garant
Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27XL

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Trieda položky	21Q

Popis
Upozornenie:

Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

Súprava upínacích skrutiek	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	180 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vnútorňý Ø D_1	15,5 mm
minimálny Ø otvora D	22 - 37 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	10,75 mm
Prevedenie stopky	valcové
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Stopka	DIN 6535 HA
pre typ platničiek	P26
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitu	21,5 mm
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219819