


Garant**SOMT 083608 PDER, HB7630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214933 INOX
GTIN	4045197706645
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	3,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083608 PDER
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		